


Fiche technique surblouse antissalissure

Composition de la surblouse

	Matériaux	Matière	Couleur	Contexture	Dynamométrie
Polycoton	tissu 125g/m ²	50% coton 50% polyester	blanc	57 fils au cm ²	
Lycra	tissu 190g/m ²	80% PA 20% EA	écru		chaîne 115% trame 80%
Fil de couture	fil	100% polyester			
Biais	tissu 125g/m ²	50% coton 50% polyester			
Attache dos	velcro	polyester	blanc		



- Velcro
- Ourlet 8mm
- Poignets bord côte lycra
- Croisure ouverture dos
- Bordage biais
- Lien ceinture taille



Conseil d'utilisation

- Surblouse destinée au personnel hospitalier intervenant pendant la crise sanitaire liée au COVID-19
- Taille unique, s'adapte à toutes les morphologies grâce à son système de fermeture arrière réglable à l'encolure et à la ceinture fixée au niveau de la taille.

Préconisation d'entretien

- 1er cycle = lavage industriel à 60° + séchage en tunnel de finition.
- Entretien industriel avec 50 cycles minimum.

Avertissement

La société ADL Décoration n'est pas responsable de toute contamination bactéricide et/ou virucide qui surviendrait suite au port d'une surblouse fourni par elle.